PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA

Número de parte:

852-0L9-LLL-55L

* LLL indica la longitud

Caracteristicas Técnicas:

Tipo	Multimodo, 50 µm 10Gig (OM4)
Conector lado A	LC/PC simplex
Color lado A (Conector/bota)	Aqua/Blanco
Conector lado B	Sin Conector
Color lado B (Conector/bota)	Sin Conector
Categoría	OM4
Tipo de cable	PVC
Color	Blanco
Diámetro exterior	900 µm
Flamabilidad	OFNR
Tension en la instalación	Max 100N (445 lbs)
Tension a largo plazo	Max 50N (222 lbs)
Radio de Curvatura	1.5 in mínimo
Prueba de esfuerzo lateral de conector	≥ 50N (11.24 lbs)
Longitudes de Prueba	850 nm/1300 nm
Pérdida de el ensamble	Típica 0.3 dB Máxima 0.5 dB
Pérdida de retorno	Típica -25 dB
Temperatura de operación	-20°C a +70°C
Pruebas de atenuación	EIA/TIA-455-171A

Aplicaciones:

1000Base-SR

10GBase-SR

RoHS

LADO A

LC A

Número de parte*	Distancia
852-0L9-003-55L	1 mt
852-0L9-006-55L	2 mts
852-0L9-009-55L	3 mts

* Consulte la disponibilidad con un asesor de ventas