

Número de parte:**810-040-LLL**

* LLL indica la longitud

Aplicaciones:

1000Base-SR

10GBase-SR

**Características Técnicas:**

Tipo	Multimodo, 50 µm 10Gig (OM4)
Conector lado A	SC/UPC simplex
Color lado A (Conector/bota)	Azul/Blanco
Conector lado B	Sin Conector
Color lado B (Conector/bota)	Sin Conector
Categoría	OS2
Tipo de cable	PVC
Color	Blanco
Diámetro exterior	900 µm
Flamabilidad	OFNR
Tension en la instalación	Max 100N (445 lbs)
Tension a largo plazo	Max 50N (222 lbs)
Radio de Curvatura	1.5 in mínimo
Prueba de esfuerzo lateral de conector	≥ 50N (11.24 lbs)
Longitudes de Prueba	1310 nm/1550 nm
Pérdida de el conector	Típica 0.3 dB Máxima 0.5 dB
Pérdida de retorno	Típica -55 dB
Temperatura de operación	-20°C a +70°C
Procedimiento de prueba	EIA/TIA-455-171A

LADO A



Número de parte*	Distancia
810-040-003	1 mt
810-040-006	2 mts
810-040-009	3 mts

* Consulte la disponibilidad con un asesor de ventas