

SISTEMA DE CITOFONÍA 2 HILOS

A Group Brand | **legrand**



NUEVA
SOLUCIÓN
DISPONIBLE
PARA LA
TECNOLOGÍA
DOS HILOS



bticino

Sistema 2 hilos

La solución más sencilla

Gracias al cableado
con 2 hilos
no polarizados

en cualquier parte del sistema,
la conexión es sencilla, a prueba
de errores, y más rápida.



Unidad interior - SPRINT L2

y rápida



Placa exteriores - LINEA 100



Retire la antigua placa exterior que desea cambiar.

Utilice dos de los cables presentes para instalar la nueva placa exterior.

Ventajas considerables en caso de remodelaciones

Gracias a la posibilidad de usar los cables ya presentes en los sistemas existentes, representa la solución ideal en caso de remodelaciones.

Ampliable para videoporteros

El sistema de citofonía realizado puede ser ampliado y transformado en un sistema de videoporteros **sin obras adicionales.**

Los cables usados para el sistema de citofonía podrán utilizarse también en el nuevo sistema.



Nota: el sistema de 2 hilos es ideal también cuando se necesita un sistema mixto audio y video.

UNA GAMA BÁSICA Y COMPLETA

Unidad interior - SPRINT L2



1. Diseño moderno y simple



2. Tres niveles de volumen de timbres



3. Dos pulsadores:
- Función cerradura
- Pulsador libre disponible para aplicaciones (por ejemplo: luz exterior)

Unidades interior - POLYX

Modernos y elegantes



- ✓ Manos libres
- ✓ Regulación de volumen timbre
- ✓ Pulsadores dedicados
- ✓ Pulsador de apertura cerradura eléctrica
- ✓ Pulsador para contestar llamada entrante

Placas exteriores - LINEA 100

Dos versiones para llamadas directas y llamadas digitales

La placa exterior para llamadas directas está disponible para versiones de 4 y 8 departamentos.



**FUERTE Y RESISTENTE,
GRACIAS A LA
CAJA METÁLICA**

**FUNCIÓN CONTROL DE
ACCESOS (DISPONIBLE
SOLO CON LA VERSIÓN
DE LLAMADA DIGITAL)**

Mínimo
resalte mural



CENTRAL DE CONSERJERÍA

Central de conserjería 2 hilos

La central de conserjería 2 hilos, se instala de sobremesa para instalaciones multifamiliares proporcionando acceso a la vivienda desde varios puntos.

Comunicación con cada vivienda.
Apertura de la cerradura eléctrica.
Posee pantalla color LCD de 7" con menú de íconos, auricular y función de manos libres.



CATÁLOGO Y DATOS DIMENSIONALES



343100



343101



343102



344242



346040



344082



344192

Artículo

PLACA EXTERIOR - LINEA 100

343100



Botonera 2 HILOS AUDIO de llamada digital para instalación mural. El dispositivo está formado por una botonera de 16 teclas y un display digital para visualizar el estado de funcionamiento. Mediante el reconocimiento de claves numéricas (direcciones SCS) o alfanuméricas (direcciones lógicas) memorizadas, efectúa la llamada a las unidades interiores y permite a los residentes abrir una puerta marcando la clave numérica correspondiente. La botonera gestiona hasta 4000 direcciones de unidades interiores (de 0 a 3999) y las llamadas directas a la centralita de conserjería 2 HILOS. Está dotada de contacto interno (C – NO – NC) para la conexión de una electrocerradura o de un actuador exterior (alimentar la cerradura mediante un transformador auxiliar 336842). Conexiones (PL) para un pulsador de apertura puerta local. El corte de la alimentación del sistema NO causa la pérdida de los datos memorizados.

343101



Botonera 2 hilos audio con 4 pulsadores para instalación mural. Está dotada de contacto interno (C – NO – NC) para la conexión de una electrocerradura o de un actuador exterior. Conexiones (PL) para un pulsador de apertura puerta local.

343102




Botonera 2 hilos audio con 8 pulsadores para instalación mural. Está dotada de contacto interno (C – NO – NC) para la conexión de una electrocerradura o de un actuador exterior. Conexiones (PL) para un pulsador de apertura puerta local.

Artículo

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

346040



Alimentador para sistemas audio 2 HILOS en caja modular 6 DIN. Alimentación 110 – 240 Vac @ 50 – 60 Hz. Proporciona en la salida una baja tensión continua de 26 Vdc con una corriente máxima de 600 mA y está protegido electrónicamente contra sobrecargas y cortocircuitos mediante fusible incorporado (NO SUBSTITUIBLE). Es un dispositivo de seguridad de doble aislamiento SELV. Temperatura de funcionamiento 5 – 45 °C. La instalación del dispositivo debe ser efectuada de conformidad con las normas vigentes.

Artículo

CITÓFONO AUDIO - SPRINT L2

344242



Citófono 2 HILOS sin accesorios de instalación mural. Está dotado de una pulsador de apertura puerta y un pulsador configurable para funciones auxiliares (encendido luces escaleras, activación de la placa exterior, llamada a la centralita de conserjería). Si se instala en sistemas video o mixtos audio/video como último aparato de montante o tramo de departamento, deberá equiparse con terminadores de línea 3499 en conexión ENTRADA-SALIDA en el mismo citófono. Dispone de tres niveles de regulación del volumen del timbre mediante selector específico.

Artículo

CENTRAL DE CONSERJERÍA

346310




Central 2 HILOS para sistemas audio y video. La central se suministra con una función de soporte de sobremesa y tiene una pantalla color LCD de 7", receptor y manos libres, teclas dedicadas para las funciones principales y claves configurables. La programación puede realizarse directamente desde el dispositivo.

Artículo

CITÓFONO POLYX

344082




Citófono 2 hilos manos libres de montaje en pared. Pulsadores disponibles:
Pulsador para apertura de chapa eléctrica.
Pulsador para contestar llamada entrante.
Pulsador para llamar a conserjería.
Regulación de volumen de campanilla.
Regulación de volumen de parlante y 4 teclas programables.






Artículo

VIDEOCITÓFONO POLYX

344192



Videocitófono color, 2 hilos con pantalla LCD de 3,5" manos libres, montaje en pared. Pulsadores disponibles:
Pulsador para apertura de chapa eléctrica.
Pulsador para contestar llamada entrante.
Pulsador para llamar a conserjería.
Regulación de volumen de campanilla.
Regulación de volumen de parlante y 4 teclas programables.



Ejemplos de esquemas de conexión




Unidad interior - SPRINT L2



Placa exteriores - LINEA 100

Sistema audio para 8 viviendas


REF.	DESCRIPCIÓN
344242	Citófono audio
346040	Alimentador
343102	Placa exterior de 8 pulsadores



Sistema audio para 100 viviendas y central de conserjería

REF.	DESCRIPCIÓN
344242	Citófono audio
346040	Alimentador
343100	Placa exterior de llamada numérica
346310	Central de conserjería
346020	Alimentador adicional

* Para mayor cantidad de viviendas se deben incluir los accesorios necesarios.



CAPACITACIÓN

Más valor para tu profesión

Más valor para tu profesión

BTicino te invita a participar en el gran desafío que nos hemos propuesto: Formar los mejores profesionales de la

instalación eléctrica.

Ponemos a tu disposición una completa malla curricular impartida por profesionales de vasta experiencia, en las áreas de Instalaciones Eléctricas,

Domótica y Comunicaciones.

Los cursos se imparten de Lunes a Viernes en horario de 09:00 a 18:00 horas.

Te invitamos a informarte y a solicitar tu inscripción gratuita llamando al (56-2) - 2550.52.37 o a través de nuestro sitio web www.bticino.cl



Service

Asistencia técnica permanente



Soporte técnico-comercial de pre y post venta.
Apoyo permanente en todas las etapas de tu proyecto:
especificación, instalación y funcionamiento.
Asistencia técnica de nuestros productos y sistemas.

bticino

BTicino Chile Ltda.

Avda. Vicuña Mackenna 1292 Ñuñoa

Teléfono: (02) 550.52.00

Fax: (02) 2550.53.09

comercialbt.chile@bticino.com

Santiago - Chile

www.bticino.cl