

NETATMO

SOLUCIONES INTELIGENTES
PARA EL HOGAR CONECTADO



¿Quién es Netatmo?

Desde su fundación en 2011, Netatmo desarrolla productos innovadores pensados para hacer los hogares más seguros, confortables, eficientes e inteligentes.

Estos dispositivos son muy fáciles de instalar y permiten que los usuarios puedan controlar desde sus móviles elementos de sus hogares relacionados con la seguridad, la energía, calidad del aire y previsiones meteorológicas.

En Netatmo, nuestra misión es idear productos para un hogar más cómodo y seguro. Nuestra prioridad es concebir productos:

- ✓ Atractivos, porque tu hogar lo merece,
- ✓ Inteligentes, para que no tengas que preocuparte por ellos,
- ✓ Útiles, porque mejoran nuestro día a día.

Productos simples, intuitivos, que no interfieren en tu vida privada. Con Netatmo, tomas el control de tu casa.

Netatmo, mismo hogar, más inteligente.



SOLUCIONES EN
SEGURIDAD
INTELIGENTE



Los usuarios estarán protegidos con alertas en tiempo real, gracias a un completo sistema de **dispositivos de seguridad inteligentes**.

- ✓ Cámara exterior
- ✓ Cámara interior
- ✓ Sensores para puertas y ventanas
- ✓ Sirena interior
- ✓ Detector de humo




Conoce las
soluciones
al detalle



CÁMARA EXTERIOR INTELIGENTE

Alerta al usuario en tiempo real para que pueda actuar ante una intrusión en su hogar



APP Netatmo Security
Conócela y enseña
su funcionamiento gracias a su demo



Conoce las
soluciones
al detalle



Ventajas para ti

- ✓ **SE INSTALA COMO UNA LUMINARIA EXTERIOR**
La alimentación a 120V permite instalar la Cámara Exterior Inteligente en sustitución de una luminaria exterior existente.
 - ✓ **NO HACE FALTA SABER INFORMÁTICA PARA CONFIGURARLA**
Simplemente descarga la aplicación Netatmo Security e introduce la contraseña de la red Wi-Fi. No hace falta saber informática.
 - ✓ **FÁCIL DE INSTALAR EN 30 MINUTOS**
Sustituye la luminaria exterior utilizando los cables de alimentación existentes.
 - ✓ **CREA FÁCILMENTE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INTELIGENTE CON VARIAS CÁMARAS**
El usuario puede gestionar todas sus cámaras de seguridad interior y exterior a través de la misma aplicación Netatmo Security.
-

Ventajas para los usuarios

- ✓ **DETECTA LA PRESENCIA DE PERSONAS, VEHÍCULOS O ANIMALES**
La Cámara Exterior Inteligente va más allá de la detección del movimiento: detecta e informa en tiempo real si alguien merodea alrededor de la vivienda, si entra un vehículo o si la mascota está en el jardín.
- ✓ **EVITA ROBOS O DAÑOS EN LA VIVIENDA, TANTO DE DÍA COMO DE NOCHE**
De noche el usuario podrá ver discretamente lo que sucede con la visión nocturna infrarroja de la Cámara Exterior Inteligente o bien activar el foco de la cámara.
- ✓ **EL CONTROL REMOTO DE LA VIVIENDA EN TODO MOMENTO, DESDE CUALQUIER LUGAR**
En la aplicación, el usuario puede ver un vídeo en directo desde cualquier dispositivo, en cualquier momento. Puede recorrer las grabaciones anteriores y descargarse los vídeos que le interesen.
- ✓ **ALMACENAMIENTO DE VÍDEO GRATUITO Y FLEXIBLE**
No hay suscripción, ni contrato, ni gastos. El almacenamiento de vídeos en la tarjeta microSD incluida es gratuito, con la opción de utilizar una cuenta Dropbox personal o un servidor FTP personal como almacenamiento adicional.

¿Cómo funciona?

La Cámara Exterior Inteligente se conecta a internet vía Wi-Fi y se puede instalar fácilmente reemplazando una luminaria exterior existente.

1 EL USUARIO YA TIENE UNA LUMINARIA EXTERIOR:
>Vídeo de instalación disponible en: <https://www.grupolegrand.es/e-catalogo/>


2 EL USUARIO NO TIENE UNA LUMINARIA EXTERIOR O QUIERE INSTALAR UNA CÁMARA EXTERIOR INTELIGENTE EN OTRO LUGAR:
>Instálala como una luminaria exterior

REQUISITOS




Se necesita una conexión inalámbrica a Internet de alta velocidad. La velocidad de conexión de carga/descarga mínima requerida es de 25 Kb/s. No admite puntos de acceso públicos.

RECOMENDACIONES:



Altura: 2.5 a 4 metros



Ángulo de inclinación: 30°

En la caja

- 1 Cámara Exterior Inteligente
- 1 Tarjeta microSD (ya insertada en la cámara)
- 1 Placa de fijación
- 1 Soporte de montaje
- 1 Llave allen
- Tornillos y anclajes
- 1 Funda de protección
- 1 Manual de usuario
- 1 Tarjeta código QR



Especificaciones

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cámara exterior inteligente que distingue personas, vehículos y animales.
 Carcasa de una sola pieza de aluminio, plástico y vidrio protegido muy resistente a los UV.
 Temperatura de funcionamiento: De -20° a 50 °C.
 Sensor de vídeo: 4 MP.
 Resolución: vídeo de alta definición 1080p.
 Codificación: H.264.
 Detección a gran distancia: hasta 20 m.
 Campo visual: 100°.
 8x Zoom digital en vídeos.
 Micrófono.
 Vídeo en directo.
 Iluminación LED: 12W, LED blanco regulable.
 Visión nocturna por infrarrojos: detección hasta 15m.
 Resistente a la intemperie: diseñado para uso exterior (protección HZO).

DIMENSIONES

50 x 200 x 110mm.

CÁMARA

Sensor de vídeo: 4 MP.
 Campo de visión: 100°.
 Resolución: Hasta 1920x 1080.

ALIMENTACIÓN

100-240V, sustituye cualquier dispositivo de iluminación existente.

ALMACENAMIENTO DE DATOS

Almacenamiento local en la tarjeta microSD y guardado opcional en Dropbox o FTP.
 Tarjeta MicroSD hasta 32 GB (clase 10).

REQUISITOS

Se necesita una conexión inalámbrica a Internet de alta velocidad. La velocidad de conexión de carga/descarga mínima requerida es de 25 Kb/s. No admite puntos de acceso públicos.

ESPECIFICACIONES DE CONECTIVIDAD

Inalámbrico: Wi-Fi 802.11b/g/n(2.4 GHz),
 Open/WEP/WPA/WPA2-personal.

APLICACIÓN GRATUITA

Sin cuota de suscripción.
 Aplicación disponible en App Store y Google Play.
 Acceso gratuito a tu panel de control en línea.
 Accesible desde múltiples dispositivos.




SEGURIDAD

Cifrado de datos de alta seguridad.

CÁMARA INTERIOR INTELIGENTE

Alerta al usuario en tiempo real para que pueda actuar ante una intrusión en su hogar



APP Netatmo Security
Conócela y enseña
su funcionamiento gracias a su demo



Conoce las
soluciones
al detalle



Ventajas para ti

- ✓ **NO HACE FALTA SABER INFORMÁTICA PARA CONFIGURARLA**
Simplemente descarga la aplicación Netatmo Security e introduce la contraseña de la red Wi-Fi. No hace falta saber informática.
 - ✓ **FÁCIL DE INSTALAR EN UNOS MINUTOS**
Coloca la cámara en el interior, frente a la entrada y conéctala a la red eléctrica.
 - ✓ **CREA FÁCILMENTE UN SISTEMA DE SEGURIDAD INTELIGENTE CON VARIAS CÁMARAS**
El usuario puede gestionar todas sus cámaras de seguridad interior y exterior a través de la misma aplicación Netatmo Security. Sólo tiene que pasar de una cámara a otra en la aplicación para ver lo que pasa.
 - ✓ **AMPLIABLE CON OTROS DISPOSITIVOS INTELIGENTES NETATMO**
Ofrece una solución de seguridad completa gracias a la Sirena Interior Inteligente Netatmo, Sensores Inteligentes para Puertas y Ventanas y Detector de Humo Inteligente.
-

Ventajas para los usuarios

- ✓ **ALERTAS EN CASO DE INTRUSIÓN ENVIADAS DIRECTAMENTE AL SMARTPHONE**
En lugar de las alertas de movimiento habituales que hacen perder tiempo al usuario revisando las grabaciones, la Cámara Interior Inteligente envía inmediatamente una alerta sólo si se detecta un intruso.
- ✓ **SU FAMILIA QUEDA FUERA DE LA GRABACIÓN PARA PROTEGER SU PRIVACIDAD**
A diferencia de otras cámaras de seguridad inteligentes de tipo «Gran hermano» que lo graban permanente todo y a todos, la Cámara Interior Inteligente protege la privacidad de la familia. Simplemente selecciona los perfiles que no quieren grabarse.
- ✓ **EL CONTROL REMOTO DE SU CASA EN TODO MOMENTO, DESDE CUALQUIER LUGAR**
Se puede ver un vídeo en directo desde cualquier dispositivo, en cualquier momento. Puede recorrer las grabaciones anteriores y descargarse los vídeos relevantes.
- ✓ **ALMACENAMIENTO DE VÍDEO GRATUITO Y FLEXIBLE**
No hay suscripción, ni contrato, ni gastos. El almacenamiento de vídeos en la tarjeta microSD incluida es gratuito, con la opción de utilizar una cuenta Dropbox personal o un servidor FTP personal como almacenamiento adicional.

¿Cómo funciona?

La Cámara Interior Inteligente se conecta a internet vía Wi-Fi y puede ser instalada fácilmente.

>Video de instalación disponible en: <https://www.grupolegrand.es/e-catalogo/>

REQUISITOS



Se necesita una conexión inalámbrica a Internet de alta velocidad.
La velocidad de conexión de carga/descarga mínima requerida es de 25 Kb/s.
No admite puntos de acceso públicos.




Uso interior solamente.



Fuera del alcance de las zonas de calor.

RECOMENDACIONES:

Ubica la Cámara Interior Inteligente sobre una mesa o una repisa frente a la puerta de entrada



En la caja

- 1Cámara Interior Inteligente.
- 1Cable USB.
- 1Transformador.
- 1Tarjeta microSD 8 GB.



Especificaciones

DIMENSIONES

45 x 45 x 155 mm.

MATERIALES & DISEÑO

Carcasa de aluminio de una sola pieza.
Uso interior solamente.

CÁMARA

Sensor de vídeo: 4 MP.
Resolución: Hasta 1920x 1080.

ALMACENAMIENTO DE DATOS

Almacenamiento local en la tarjeta microSD y guardado opcional en Dropbox o FTP.
Tarjeta MicroSD hasta 32 GB (clase 10).

REQUISITOS

Se necesita una conexión inalámbrica a Internet de alta velocidad. La velocidad de conexión de carga/descarga mínima requerida es de 25 Kb/s. No admite puntos de acceso públicos.

ESPECIFICACIONES DE CONECTIVIDAD

Puerto Ethernet RJ-45: 10/100Mbps.
Inalámbrica: Wifi 802.11b/g/n(2.4 G).



APLICACIÓN GRATUITA

Sin cuota de suscripción.
Aplicación disponible en App Store y Google Play.
Acceso gratuito a tu panel de control en línea.
Accesible desde múltiples dispositivos.



SENSORES INTELIGENTES PARA PUERTAS Y VENTANAS

Avisa al usuario incluso antes de que entren intrusos



Requiere de la instalación
previa de la cámara interior
inteligente Netatmo.

Conoce las
soluciones
al detalle



Ventajas

- ✓ **UNA ALERTA INCLUSO ANTES DE QUE ENTREN INTRUSOS**
Los usuarios reciben una notificación, que se envía desde los Sensores a su smartphone, antes incluso de que entren intrusos. Los Sensores, instalados en las puertas y ventanas seleccionadas, pueden detectar si alguien trata de forzar la entrada. Además, avisan si se abre repentinamente una puerta o una ventana.
- ✓ **UNA ALERTA SI SE HA QUEDADO ABIERTA UNA VENTANA**
Los usuarios pueden comprobar si las puertas y ventanas equipadas con Sensores están abiertas o cerradas, directamente en la aplicación. También pueden programar los Sensores para que les envíen una alerta cuando una puerta o una ventana está demasiado tiempo abierta.
- ✓ **FÁCIL INSTALACIÓN EN TAN SOLO UNOS MINUTOS**
Los Sensores Netatmo son facilísimos de instalar. Sólo tienes que pegar los sensores en cualquier tipo de puerta o ventana.

Especificaciones

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sensores herméticos de una pieza con detección de movimiento/vibración y detección de estado abierto/cerrado.

DIMENSIONES

76 x 15,8 x 30,4 mm.

ALIMENTACIÓN Y PILAS

Los Sensores funcionan con 2 pilas AAA. (hasta 1 año de autonomía).

MATERIALES Y DISEÑO

Pieza de plástico de una pieza de alta calidad. Interior y exterior: resistente a los rayos UV, a la lluvia y al viento. Se adapta a todo tipo de puertas y ventanas.

REQUISITOS DE CONFIGURACIÓN

Los Sensores funcionan sólo con la Cámara Interior Inteligente Netatmo (vendida por separado).

CONECTIVIDAD

Conexión por radio entre los Sensores y la Cámara Interior Inteligente Netatmo: largo alcance (80 m).

APLICACIÓN GRATUITA

Sin cuota de suscripción.
Aplicación disponible en la App Store /Google Play.
Acceso gratuito al panel de control en Internet.

COMPATIBILIDAD DE LA APLICACIÓN

iOS 10 o superior.
Android 5.0 o superior.
PC y Mac a través de la aplicación web





NAVEGADORES COMPATIBLES

Aplicación web disponible en las dos últimas versiones de: Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer.

SIRENA INTERIOR INTELIGENTE

Ahuyenta a los intrusos y protege contra robos



Requiere de la instalación
previa de la cámara interior
inteligente Netatmo.

Conoce las
soluciones
al detalle



Ventajas

✓ **POTENTE ALARMA DE 110DB**

Si la Cámara Interior Inteligente de Netatmo detecta una cara desconocida cuando el usuario no está en casa, la sirena activa inmediatamente una potente alarma de 110dB con la que ahuyentar al ladrón. En el smartphone, también se recibe una alerta y un vídeo del intruso.

✓ **HABILITARLA O DESHABILITARLA AUTOMÁTICAMENTE AL SALIR O AL LLEGAR A CASA**

A diferencia de otros sistemas de alarma, el sistema de seguridad de Netatmo se habilita y se deshabilita automáticamente cuando el usuario sale o vuelve a casa. Se acabaron los nervios al introducir el código mientras suena la cuenta atrás.

✓ **FÁCIL DE INSTALAR EN MENOS DE 10MINUTOS**

La sirena se puede instalar fácilmente de dos formas: se puede pegar o atornillar a la pared o al techo.

Especificaciones

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alarma de 110dB con sonidos pregrabados para simular presencia y sensor de vibración para detectar intentos de manipulación.

TAMAÑO DEL PRODUCTO

130mm (diámetro) x 35 mm (grosor).

ALIMENTACIÓN

Funciona con pilas o conectada a la red eléctrica mediante un cable micro-USB (no incluido).

REQUISITOS

La Sirena Interior Inteligente sólo funciona con la Cámara Interior Inteligente de Netatmo, (vendida por separado). Se debe instalar en el interior, en la misma habitación que la cámara. Una sirena por cámara como máximo.

CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD

Conexión inalámbrica con la Cámara Interior Inteligente mediante Bluetooth Low Energy de bajo consumo.

APLICACIÓN GRATUITA

Sin cuota de suscripción.

Aplicación disponible en la App Store /Google Play.

COMPATIBILIDAD DE LA APLICACIÓN

iOS 10 o superior.

Android 5.0 o superior.

PC y Mac a través de la aplicación web.



COMPATIBILIDAD EN NAVEGADORES

Aplicación web disponible en las dos últimas versiones de: Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer.

DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE

Alerta al usuario en el caso de detectar humo, donde sea que esté



APP Netatmo Security
Conócela y enseña
su funcionamiento gracias a su demo



Conoce las
soluciones
al detalle



Ventajas para ti


- ✓ **NO HACE FALTASABER INFORMÁTICA PARA CONFIGURARLA**
Simplemente descarga la aplicación Netatmo Security e introduce la contraseña de la red Wi-Fi.
 - ✓ **FÁCIL INSTALACIÓN EN TAN SOLO UNOS MINUTOS**
Fija el Detector de Humo Inteligente inalámbrico al techo según la recomendación del manual de usuario sobre dónde ubicarlo.
 - ✓ **PRODUCTO AUTÓNOMO**
El Detector de Humo Inteligente es completamente autónomo. No se requiere una central de control inteligente para que funcione.
 - ✓ **CERTIFICADO POR LOS ESTÁNDARES MÁS ESTRICOTOS**
El Detector de Humo Inteligente se ha diseñado para que sea preciso y ha obtenido la certificación por los estándares tecnológicos más exigentes: CE, NF, Q-Labely LPCB.
-

Ventajas para los usuarios

- ✓ **ALARMAS EN TIEMPO REAL**
El Detector de Humo Inteligente emite sonidos a 85 dB y envía alertas en tiempo real al smartphone del usuario cuando detecta humo. De esta forma, puede actuar de inmediato aunque no esté en casa.
- ✓ **BATERÍA DE 10 AÑOS DE VIDA ÚTIL***
La batería del Detector de Humo Inteligente dura toda la vida útil del producto. El usuario disfrutará de total tranquilidad durante toda una década.
- ✓ **SILENCIA LA ALARMA DESDE TU SMARTPHONE**
El Detector de Humo Inteligente se puede silenciar cómodamente desde el smartphone. También se puede silenciar en el propio detector.
- ✓ **AUTOCOMPROBACIONES CONTINUAS**
El Detector de Humo Inteligente monitoriza constantemente su propio sensor de humo, la batería y la conexión Wi-Fi.

*Vida útil para un uso típico. La vida útil de la batería puede variar en función del uso del Detector de Humo Inteligente. Para obtener más información, entra en la ficha de producto en: <https://www.grupolegrand.es/e-catalogo/>

¿Dónde instalar el Detector de Humo Inteligente?



✓
Sumamente
recomendado

✓✓
Para la máxima
protección

✗
No recomendado

REQUISITOS



Se necesita una conexión inalámbrica a Internet de alta velocidad.
La velocidad de conexión de carga/descarga mínima requerida es de 25 Kb/s.
No admite puntos de acceso públicos.

En la caja

1 Detector de Humo Inteligente
 1 Soporte
 2 Tornillos y 2 tacos
 1 Manual de usuario



Especificaciones

DIMENSIONES

Diámetro: 115mm.
 Grosor: 44 mm.

ALIMENTACIÓN

Batería incorporada de 10 años de duración*.

REQUISITOS

Se necesita una conexión inalámbrica a Internet de alta velocidad. La velocidad de conexión de carga/descarga mínima requerida es de 25 Kb/s. No admite puntos de acceso públicos.

Nota: El Detector de humo inteligente detectará humo y sonará, aunque no esté configurada la red Wi-Fi. Sin embargo, se requiere Wi-Fi para recibir alertas en el smartphone.

CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD

Wi-Fi 802.11b/g/n(2,4 GHz),
 Abierta/WEP/WPA/WPA2-personal.
 Bluetooth Low Energy (bajo consumo).

APLICACIÓN GRATUITA

Sin cuota de suscripción.
 Aplicación disponible en App Store y Google Play.
 Acceso gratuito a tu panel de control en línea.
 Accesible desde múltiples dispositivos.



COMPATIBILIDAD EN NAVEGADORES

Aplicación web disponible en las dos últimas versiones de: Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer.
 Nota: Silenciar e iniciar el Detector de Humo Inteligente.

*Vida útil para un uso típico. La vida útil de la batería puede variar en función del uso del Detector de Humo Inteligente. Para obtener más información, entra en la ficha de producto en: <https://www.grupolegrand.es/e-catalogo/>

MIDE SUS DATOS

METEOROLOGICOS



MÓDULO INTERIOR INTELIGENTE ADICIONAL

Controle su hogar con mayor precisión al agregar hasta 3 módulos interiores inteligentes adicionales que le brindarán mediciones de temperatura, humedad y nivel de CO2 en habitaciones específicas.

Casa inteligente

Estación meteorológica

Domine sus propias mediciones climáticas en su teléfono inteligente



MEDICIONES PRECISAS DE SU CLIMA ULTRA LOCAL

Conozca en tiempo real su temperatura exterior, humedad y presión barométrica. Verifique su pronóstico del tiempo de 7 días y la contaminación exterior.



ANALIZAR LECTURAS PASADAS, OBSERVAR EL PRESENTE Y PRONOSTICAR EL FUTURO

Compruebe en la aplicación sus datos en tiempo real y gráficos históricos para comprender las tendencias meteorológicas. Descargue sus datos de la aplicación web para continuar con el análisis.



SEGUIMIENTO EN VIVO DEL HOGAR

Reciba mediciones precisas en vivo de la temperatura interior de su hogar, los niveles de humedad y ruido y la calidad del aire. Reciba una alerta cuando la calidad del aire interior sea deficiente y sea el momento de ventilar la habitación.



CONFIGURAR ALERTAS PERSONALIZADAS

Configure alertas climáticas y meteorológicas para recibir notificaciones sobre lo que le importa.



UNETE A LA COMUNIDAD

Comparta sus datos meteorológicos con sus amigos y familiares. Únase a Weathermap, la red de estaciones meteorológicas domésticas inteligentes más grande, para comparar sus datos con los datos de la comunidad de Netatmo Weather.

Pluviómetro inteligente


Complete la estación meteorológica de su hogar inteligente

El pluviómetro inteligente Netatmo proporciona lecturas en tiempo real de la cantidad de lluvia y los datos de precipitación acumulada. Realice un seguimiento de la información sobre la lluvia con precisión para saber si necesita encender los aspersores.

Anemómetro inteligente

Complete la estación meteorológica de su hogar inteligente

Gracias a su tecnología de ultrasonidos de alta gama, el anemómetro inteligente Netatmo mide con precisión la velocidad y la dirección del viento, incluidas las ráfagas de viento. ¡Configura notificaciones de vientos fuertes para saber si es día de navegación!



Gama Clima

Estación Meteorología Inteligente



NWS01-US



NIM01-WW



NRG01-WW



NWA01-WW



NWM01-WW

Emb.	Ref.	Estación Meteorológica Inteligente
	NWS01-US	<p>El Módulo Interior de la Estación Meteorológica mide la comodidad del interior de tu casa proporcionando información vital y avisándote cuando es necesario ventilar la casa para reducir los niveles de contaminación.</p> <p>El Módulo Exterior de la Estación Meteorológica te ofrece información importante en tiempo real, recabada justo a la puerta de tu casa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Humedad - Temperatura - Calidad del Aire - Presión Barométrica - Tiempo <p>Incluye modulo de Medición para exterior.</p> <p>Conexión Wifi</p>
	NIM01-WW	<p>Modulo Interior Inteligente Adicional</p> <p>Conecta hasta tres Módulos Interiores y controla todas tus habitaciones y mediciones con una sola aplicación</p> <p>Visualiza la evolución del ambiente de un vistazo gracias a los gráficos disponibles en la aplicación. ¿Problemas de humedad en el baño? Controla cómo evoluciona. Requiere de la Estación Meteorológica Inteligente</p>

Emb.	Ref.	Anemómetro Inteligente
	NWA01-WW	<p>Conecta el Anemómetro con la Estación Meteorológica Inteligente Netatmo</p> <p>Juntos, te revelarán los secretos del viento directamente en tu smartphone. Gracias a su tecnología vanguardista de ultrasonidos, el Anemómetro Inteligente mide la velocidad y la dirección del viento en tiempo real y con total fiabilidad.</p> <p>Requiere de la Estación Meteorológica Inteligente</p>
	NRG01-WW	<p>Pluviómetro Inteligente</p> <p>Combina el Pluviómetro con la Estación Meteorológica Inteligente Netatmo</p> <p>Juntos, te revelarán los secretos de la lluvia directamente en tu smartphone. Consulta en tiempo real cuánta lluvia ha caído cerca de tu hogar en milímetros por hora, su intensidad, cuánto ha llovido en la última hora y cuánto ha llovido desde la medianoche. Requiere de la Estación Meteorológica Inteligente</p>
	NWM01-WW	<p>Soporte para montaje</p> <p>Soporte para el montaje del Anemómetro y Pluviómetro Inteligentes. Permite simplificar la instalación del anemómetro o pluviómetro. Facilita la instalación en pared, techo, poste o barandilla.</p>

Gama Seguridad

cámaras inteligentes Netatmo



NSC01-US



NOC01-US



Security

Las cámaras inteligentes Netatmo se pueden instalar individualmente y controlarse con la App Security de Netatmo.

Gama Seguridad

detector de humo inteligente Netatmo



NSA-EC



Security

Los detectores de humo inteligentes Netatmo pueden instalarse individualmente y ser controlados por su propia App Security

Emb.	Ref.	Cámara interior inteligente
1	NSC01-US	<p>Alerta inmediata en smartphone en caso de intrusión en el domicilio gracias al reconocimiento facial. Distingue a los desconocidos, a sus seres queridos y animales. Funcionamiento con la App Security de Netatmo, algunas funciones también son compatibles con la App Door Entry Classe300X y Classe100X de Bticino. La descarga y la configuración de las App Security y Door Entry requieren un smartphone o tableta equipados con los sistemas: OS 10 mínimo o Android 5.0 mínimo. No requiere suscripción, sin costes de uso y actualizaciones gratuitas. Tarjeta microSD de 8 Gb incluida para almacenamiento seguro de vídeo en local (capacidad hasta 32 Gb). Almacenamiento adicional posible en una cuenta Dropbox o FTP personal. Compatible con Apple HomeKit, Asistente de Google y Alexa (control por voz y ambientes conectados). Posibilidad de personalizar las alertas en los parámetros de la App Security de Netatmo. Respeta la vida privada con la posibilidad de desactivar la grabación de vídeo de los seres queridos. Cámara full HD 1080p. Visión de infrarrojos. Ángulo de visión: 130°. Conexión: Wi-Fi 802.11b/g/n(2,4GHz) o RJ 45 con puerto Ethernet 10/100Mbps. Dimensiones: 45 x 45 x 155 mm.</p> <p>Composición:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 Cámara interior acabado aluminio/dorado -1 tarjeta MicroSD 8 GB (incluida en la cámara) -1 cable USB -1 adaptador + clavija para base de toma de corriente

Emb.	Ref.	Cámara exterior inteligente
1	NOC01-US	<p>Alerta inmediata en smartphone en caso de intrusión en la propiedad. Distingue personas, animales y vehículos. Con sistema de iluminación inteligente integrado con detector de movimiento. Funcionamiento con la App Security de Netatmo, algunas funciones también son compatibles con la App Door Entry Classe300X y Classe100X de Bticino. La descarga y la configuración de las App Security y Door Entry requieren un smartphone o tableta equipados con los sistemas: OS 10 mínimo o Android 5.0 mínimo. No requiere suscripción, sin costes de uso y actualizaciones gratuitas. Tarjeta microSD de 8 Gb incluida para almacenamiento seguro de vídeo en local (capacidad hasta 32 Gb). Almacenamiento adicional posible en una cuenta Dropbox o FTP personal. Compatible con Apple HomeKit, Asistente de Google y Alexa (control por voz y ambientes conectados). Posibilidad de personalizar las alertas en los parámetros de la App Security de Netatmo y de seleccionar las zonas de alerta para recibir sólo notificaciones útiles. Resistente a la intemperie: IPX6. Protección contra UV. Fácil de instalar en sustitución de una iluminación exterior. Cámara full HD 1080p, con visión nocturna de infrarrojos hasta 15m. Ángulo de visión: 100°. Foco LED 12W incluido. Conexión: Wi-Fi 802.11b/g/n(2,4GHz). Dimensiones: 50 x 110 x 200 mm.</p> <p>Composición:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 Cámara exterior acabado aluminio/negro -1 tarjeta MicroSD 8 GB (incluida en la cámara) -1 kit de fijación (con soporte de montaje, llave allen y tornillos) -1 funda de protección

Emb.	Ref.	Detector humo inteligente
1	NSA-EC	<p>LED para informarse sobre el estado del dispositivo. Alarma de 85 dB. Cobertura media: 50 m². Autotests periódicos y regulares:</p> <ul style="list-style-type: none"> -estado del sensor de humo; -estado de la batería; -estado de la conexión Wi-Fi. <p>Posibilidad de realizar el test de alarma y de desactivar la alarma desde el smartphone o en el propio dispositivo. Detecta el humo y se dispara aunque la conexión Wi-Fi no esté configurada (se necesita Wi-Fi para recibir alertas en un smartphone a través de la App Security de Netatmo). Posibilidad de programar en la App recordatorios mensuales, bianuales o anuales para probar la alarma. Envío de notificación de bajo nivel de batería. 2 Baterías CR17450-3V integradas, no reemplazables, con una autonomía de 10 años. Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n(2,4GHz) -Abierto/WEP/WPA/WPA-A personal. Bluetooth Low Energy (BLE).</p> <p>La descarga y la configuración de la App Security requiere un smartphone o una tableta equipada con sistemas iOS 10 mínimo o Android 5.0 mínimo con la tecnología Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE). Compatible con Apple HomeKit. Montaje en el techo con tornillos. Únicamente para uso en interiores. Temperatura de funcionamiento: de -10°C a 65 °C. Dimensiones: Ø 115mm, fondo 44 mm.</p> <p>Composición:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 Detector de humo acabado blanco -1 kit de montaje

Gama Seguridad

sirena de interior y sensores de apertura inteligentes Netatmo



NIS01-EU



DTG-EC

Para ser asociados a la cámara interior inteligente Netatmo ref. NSC-PRO.

Permiten crear un sistema de seguridad completo beneficiándose de la funcionalidad de reconocimiento facial de la cámara interior inteligente para notificar sólo en caso de intrusión (diferenciando entre personas extrañas, familiares y mascotas). Sin suscripción, ni tarifas de usuario y con actualizaciones gratuitas.

Ref.	Sirena interior inteligente
NIS01-EU	<p>Alarma de 110dB. Sonidos pregrabados para simular presencia. Activación y desactivación automática de la alarma a través de reconocimiento facial con la cámara interior inteligente. Envío de alertas al smartphone a través de la APP Security de Netatmo en caso de intento de desactivación de la sirena. Activación automática y remota posible a través de APP Security de Netatmo. Funciona con baterías (suministradas) o con un cable de alimentación microUSB (no suministrado). Para instalarse junto a la cámara interior inteligente Netatmo ref. NSC-PRO, comunicación inalámbrica a través de Bluetooth Low Energy (BLE). Máximo 1 sirena por cámara. Se puede combinar adicionalmente con detectores de apertura inteligente Netatmo ref. DTG-PRO para un sistema inteligente de video alarma. Dimensiones: Ø130mm, espesor 35 mm.</p> <p>Composición NIS01-PRO: -1 sirena interior inteligente Netatmo acabado blanco -4 pilas AA -1 kit de desmontaje</p>

Ref.	Sensores de apertura inteligente para puertas y ventanas
DTG-EC	<p>Detecta cualquier movimiento o vibración que indique un intento de apertura y envía una notificación al smartphone a través de la APP Security de Netatmo. Verificación de estado (abierto o cerrado), de cada puerta o ventana equipada con un detector desde la APP Security de Netatmo. Detectores inalámbricos, alimentados por batería (suministrados), para colocar en todo tipo de puertas y ventanas. Para instalar a una distancia máxima de 80 m de la cámara interior inteligente Netatmo (comunicación vía radio a campo abierto). Máximo 12 detectores por cámara. Para combinar con la cámara de interior inteligente Netatmo ref. NSC-PRO y la sirena de interior inteligente Netatmo ref. NIS01-PRO para un sistema inteligente de video alarma. Dimensiones: 76 x 30.4 x 15.8mm</p> <p>Composición DTG-PRO: -3 detectores inteligentes de apertura acabado blanco -3 x 2 pilas AAA -adhesivos de doble cara</p>





NETATMO



NETATMO

Mismo hogar, más inteligente.



Netatmo © 2020 Todos los derechos reservados. Apple es una marca de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países. HomeKit es una marca de Apple Inc. El uso de piezas con el logotipo Apple HomeKit significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a iPod touch, iPhone o iPad, respectivamente, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con las normas reglamentarias o de seguridad. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas de Google Inc. El producto real puede diferir de la imagen mostrada.

COSTA RICA

100 mts. Norte de CENADA,
Barreal de Heredia.

800.LEGRAND (5347263)

San José - Costa Rica

✉ serviciocliente.cr@legrand.com



Legrand
SERVICE

Costa Rica:

800-LEGRAND, CENTRAL (506) 22985600,
WA CORPORATIVO (506)22985649, CHAT ON LINE.

Ecuador:

WA CORPORATIVO (506)22985649,
CHAT ON LINE

Panamá:

CENTRAL (507) 8336521,
WA CORPORATIVO (506)22985649, CHAT ON LINE

El Salvador:

CENTRAL (503) 21130385,
WA CORPORATIVO (506)22985649, CHAT ON LINE

Guatemala:

CENTRAL (502) 22786742,
WA CORPORATIVO (506)22985649, CHAT ON LINE

República Dominicana:

1.809.200.BTRD (2873),
WA CORPORATIVO (506)22985649, CHAT ON LINE

Honduras:

WA CORPORATIVO (506)22985649,

Nicaragua:

WA CORPORATIVO (506)22985649,
CHAT ON LINE